

MasterBrace FIB 900/50 FG

Lámina de fibra de vidrio tipo «E», unidireccional para el sistema compuesto de refuerzo MasterBrace®

DESCRIPCIÓN

MasterBrace® FIB 900/50 FG es una lámina de fibra de vidrio tipo “E” unidireccional de alta calidad. Estas láminas de fibras de vidrio se aplican en las superficies de estructuras ya existentes en edificios, puentes y otras estructuras que usan polímeros MasterBrace® de alto desempeño. Esto da por resultado un sistema de refuerzo FRP (polímero reforzado con fibras) de adhesión externa diseñado para incrementar la resistencia y desempeño estructural de estos elementos. El sistema presenta extraordinarias propiedades físicas y mecánicas.

USOS RECOMENDADOS

- Aumentar la ductilidad sísmica en columnas de concreto.
- Mejorar la respuesta sísmica en uniones de vigas columnas de concreto, muros de contención y en elementos colectores.
- Mejorar el desempeño sísmico de muros de contención y paredes de mampostería.
- Proporcionar confinamiento adicional a columnas de concreto.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Muy alta resistencia en relación al peso, puede adicionar una resistencia importante a una estructura sin adicionar mucho peso muerto.
- Fácil de instalar, puede instalarse rápidamente aún en áreas de acceso limitado.
- Bajo impacto estético, fácil de encubrir, no cambia significativamente las dimensiones de miembros existentes, adaptándose alrededor de formas complejas.

RENDIMIENTO

22.6 m² (243 ft²) por rollo.

PRESENTACIÓN

Disponible en rollos de 610 mm (24 in) de ancho y 37 m(121.4 ft) de longitud.

COLOR

Blanco.

VIDA ÚTIL

3 años cuando se almacena de forma aceduada.

ALMACENAMIENTO

Almacene sin abrir en un área limpia y seca a una temperatura entre 10 a 32 °C (50 a 90 °F) alejado de la luz solar directa, de fuentes de llama y otros peligros.

SUSTRATOS

- Concreto.
- Mampostería.
- Madera.
- Acero.

ESTRUCTURAS

- Verticales.
- Horizontales.
- Exteriores.
- Interiores.

FORMA DE APLICACIÓN

REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MasterBrace® FIB 900/50 FG se aplica sobre las superficies tratadas con MasterBrace® P 3500, F 2000 y MasterBrace® SAT 4500, consulte las hojas técnicas para estos materiales para información adicional.

APLICACIÓN

MasterBrace® FIB 900/50 FG se aplica solamente como un componente del sistema MasterBrace®.

MasterBrace FIB 900/50 FG

Lámina de fibra de vidrio tipo «E», unidireccional para el sistema compuesto de refuerzo MasterBrace®

Hoja Técnica

Composición:

MasterBrace® FIB 900/50 FG está compuesto por una densa red de fibras de vidrio “E” sostenidas en un alineamiento unidireccional con una fibra liviana de vidrio entretejida.

Propiedades Físicas

Propiedad	Valor
Material	Fibra de vidrio tipo “E”
Peso del material por área	900 g/m ² (0.186 lb/ft ²)
Ancho del tejido	610 mm (24 in)
Espesor nominal, tf (1)	0.373 mm/ply (0.0147 in/ply)

Propiedades de tracción a 0° (2) (3)


Propiedad	Valor
Resistencia máxima a tracción, f*fu	1,517 MPa (220 ksi)
Módulo de tracción, Ef	72.4 GPa (10,500 ksi)
Resistencia máxima a tracción por ancho unitario, f*fu tf	0.536 kN/mm/ply (3.06 kips/in/ply)
Módulo de tracción por ancho unitario, Ef tf	25.6 KN/mm/ply (146 kips/in/ply)
Esfuerzo máximo de rotura, ε*fu	2.10%

Propiedades Funcionales

Propiedad	Valor
Coefficiente de expansión térmica (CTE)	3.27*10-6/°C (5.9*10-6/°F)

Propiedades de tracción a 90° (2) (4)

Propiedad	Valor
Resistencia máxima de tracción	0
Módulo de tracción	0
Esfuerzo máximo de rotura	n/a



NOTAS:

(1) El espesor nominal de la lámina se basa (solamente) en el área total de las fibras para el ancho unitario o de cada lámina. Por experiencia el espesor real del sistema curado conformado por una sola lámina (fibra más resinas saturantes) es de 1.25 a 1.75 mm (0.050 a 0.070 in)

(2) Las propiedades mecánicas de tensión indicadas son las que se utilizan en el diseño. Estos valores se obtienen de pruebas realizadas en las láminas curadas según ASTM D3039 y dividiendo el valor de resistencia y del módulo por ancho unitario que resulta, entre el espesor nominal de la lámina.

(3) La orientación de las fibras a 0° indica la dirección a lo largo del rollo de la lámina

(4) La orientación de las fibras a 90° indica la dirección a lo ancho del rollo de la lámina.

MasterBrace FIB 900/50 FG

Lámina de fibra de vidrio tipo «E», unidireccional para el sistema compuesto de refuerzo MasterBrace®

1. MasterBrace FIB® 900/50 FG debe cortarse a las dimensiones adecuadas (que dependerán de los requisitos de cada proyecto) utilizando cizallas o una cuchilla para corte especial.
2. Las secciones ya cortadas de MasterBrace® FIB 900/50 FG pueden almacenarse temporalmente enrollándolas con cuidado en rollos de aproximadamente 600 mm (12 in). No doble o pliegue el tejido que debe ser mantenido sin polvo, aceites, humedad y otros contaminantes.
3. Aplique el tejido MasterBrace® FIB 900/50 FG directamente sobre la superficie no curada previamente aplicada con MasterBrace® SAT 4500.
4. Use un rodillo acanalado o un jalador para presionar el tejido contra el sustrato hasta que se vean señales de que MasterBrace® SAT 4500 esté sangrando a través del tejido. El rodillo acanalado o jalador deben ser pasados solamente siguiendo la dirección principal de las fibras en el tejido.
5. Aplique una capa de MasterBrace® SAT 4500 sobre el tejido de MasterBrace® FIB 900/50 FG para terminar de encapsular el tejido. Consulte la hoja técnica de MasterBrace® SAT 4500 para detalles de aplicación del mismo.

MANTENIMIENTO

Inspeccione periódicamente el material aplicado y repare las áreas localizadas que lo necesiten. Consulte a su representante de MBS para obtener información adicional.

PARA MEJOR DESEMPEÑO

- Asegúrese que esté utilizando la versión más actualizada de la hoja técnica y la hoja de datos de seguridad. Llame a su representante de ventas para confirmar.
- La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas de campo del personal de MBS

tienen como único propósito el hacer recomendaciones técnicas y no el de supervisar ni proporcionar control de calidad en la obra.

ADVERTENCIA

La fibra de refuerzo MasterBrace® contiene carbono, vidrio, y/o fibras de aramida, MasterBrace® FIB 900/50 FG contiene fibras de carbono y de vidrio. Mientras que esté manipulando el tejido de fibras de refuerzo MasterBrace® use ropa de trabajo adecuada para minimizar el contacto. La Hoja de Seguridad (SDS) está disponible y debe ser consultada y estar a mano cuando esté manejando estos productos. Estos productos son para el uso industrial y de profesionales y deben ser aplicados por aplicadores calificados y entrenados. Los aplicadores entrenados deben seguir las instrucciones de instalación.

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de MBS. Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQUA DIA Y NOCHE 800-00-214-00 / 55-59-15-88 (CDMX) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

MBS garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de MBS. MBS NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, IN-

MasterBrace FIB 900/50 FG

Lámina de fibra de vidrio tipo «E», unidireccional para el sistema compuesto de refuerzo MasterBrace®

CLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de MBS. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. MBS NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de MBS. Sin embargo, MBS no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. MBS se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.